

Caractéristiques



Compatibilité salle propre



Applications pharmaceutiques



ULPA - inclus




Récupération des poussières



Haute efficacité



Accessoires inclus



Protection des interférences électromagnétiques



- Filtre ULPA inclus - Efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron. Testé conformément à IEST- RP-CC001.3. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Blindé EMI/RFI
- Système de filtration à 4 niveaux incluant un filtre ULPA (U15), un filtre en tissu doublé et des sacs filtrants jetables. Un filtre interne HEPA (H14) est également disponible pour un 5ième niveau de filtration (optionnel).
- Conçu pour un usage dans des Environnements à Contamination Contrôlée
- Moteur "thru-Flow" robuste.
- Pour la récupération des poussières seulement
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité, muni d'une tête motrice plaquée chrome.
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.
- Comprend une trousse complète d'outils.

Specifications

CR-4D	110135B	110135C	110135D	110135E	110136B	110136C
Model Name	CR-4D WITHOUT EMI FILTER	CR-4D WITHOUT EMI FILTER	CR-4D WITHOUT EMI FILTER	CR-4D WITHOUT EMI FILTER	CR-4D WITH EMI FILTER	CR-4D WITH EMI FILTER
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.
Flux d'air	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h
Dépression	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese	European	UK
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L
Longueur	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	38 cm	38 cm
Largeur	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Poids	14.5 kg.	14.5 kg.	14.5 kg.	14.5 kg.	15 kg.	15 kg.
Hauteur	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	76 cm	76 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m
CR-4D	110136D	110136E				
Model Name	CR-4D WITH EMI FILTER	CR-4D WITH EMI FILTER				
Type (tête motrice)	Electric	Electric				
Tension	240 V	240 V				
Fréquence	50 Hz	50 Hz				
Phase	Single	Single				
Puissance électrique	1000 W	1000 W				
Puissance	1 kW	1 kW				
Ampérage	4.6 amps.	4.6 amps.				
Flux d'air	204 m ³ /h	204 m ³ /h				
Dépression	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O				



2, rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
 Site : www.sterigene.com
 e-mail : sterigene@sterigene.com

Type de la prise d'alimentation	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	9.5 L	9.5 L
Longueur	38 cm	38 cm
Largeur	38 cm	38 cm
Poids	15 kg.	15 kg.
Hauteur	76 cm	76 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m

Veillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com