

Caractéristiques



Compatibilité
salle propre



Applications
pharmaceutiques



HEPA - inclus



Haute efficacité



Accessoires
inclus



Charbons actifs



Récup. des
liquide et des
poussières



Récupération du
mercure



- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Conçu pour la Récupération du Mercure
- Moteur Bypass "Heavy Duty"
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité.
- Blindé EMI/RFI
- Minuterie incluse.
- Comprend le charbon de marque Mersorb® pour l'adsorption des émanations de mercure.
- Comprend un boyau d'aspiration et un séparateur de mercure avec pots et couvercles
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.

Specifications

MRV-15 ELEC (STD)	110805B	110805C	110805D	110805E
Model Name	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	173 m ³ /h			
Dépression	2110 mm H ₂ O			
Niveau sonore	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)			
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	38 L	38 L	38 L	38 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L	19 L	19 L	19 L
Capacité de Récup. des Liquides	38 L	38 L	38 L	38 L
Longueur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Largeur	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Poids	42 kg.	42 kg.	42 kg.	42 kg.
Hauteur	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
 Site : www.sterigene.com
 e-mail : sterigene@sterigene.com

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com